

CEREFORM Aptima® - Referencias

CEREFORM Aptima® existe en cuatro perfiles: bajo, medio, alto y muy alto y permite proponer a su paciente unas proyecciones más importantes con un diámetro equivalente a la gama estándar. CEREFORM Aptima® es una gama de prótesis mamarias que ofrece un coeficiente de relleno más importante y un gel más cohesivo que la gama tradicional.

Perfil Bajo (RL)

Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia
100	2,3	9,2	RLMV100+
125	2,5	9,9	RLMV125+
150	2,6	10,4	RLMV150+
175	2,8	11,0	RLMV175+
200	2,9	11,4	RLMV200+
220	3,1	11,8	RLMV220+
240	3,2	12,1	RLMV240+
260	3,3	12,4	RLMV260+
280	3,4	12,7	RLMV280+
300	3,5	13,0	RLMV300+
325	3,7	13,3	RLMV325+
350	3,8	13,6	RLMV350+
400	4,0	14,2	RLMV400+
450	4,2	14,8	RLMV450+
500	4,3	15,3	RLMV500+
Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia

 Referencias disponibles por encargo.

Perfil Alto (RH)

Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia
125	3,2	8,8	RH MV125+
150	3,4	9,3	RH MV150+
175	3,7	9,8	RH MV175+
200	3,9	10,2	RH MV200+
225	4,2	10,5	RH MV225+
250	4,4	10,9	RH MV250+
275	4,6	11,2	RH MV275+
300	4,8	11,5	RH MV300+
325	5,0	11,8	RH MV325+
350	5,1	12,1	RH MV350+
375	5,3	12,3	RH MV375+
400	5,4	12,6	RH MV400+
450	5,7	13,0	RH MV450+
500	6,0	13,4	RH MV500+
550	6,1	13,8	RH MV550+
600	6,3	14,2	RH MV600+
650	6,6	14,6	RH MV650+
700	6,9	14,9	RH MV700+
Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia

Perfil Medio (RM)

Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia
100	2,5	8,9	RM MV100+
125	2,7	9,6	RM MV125+
150	2,9	10,1	RM MV150+
175	3,1	10,6	RM MV175+
200	3,3	11,0	RM MV200+
220	3,4	11,4	RM MV220+
240	3,6	11,6	RM MV240+
260	3,8	11,9	RM MV260+
280	3,9	12,2	RM MV280+
300	4,1	12,5	RM MV300+
325	4,3	12,8	RM MV325+
350	4,4	13,1	RM MV350+
375	4,5	13,3	RM MV375+
400	4,7	13,6	RM MV400+
450	5,0	14,1	RM MV450+
500	5,2	14,6	RM MV500+
550	5,3	14,9	RM MV550+
600	5,5	15,3	RM MV600+
650	5,7	15,7	RM MV650+
700	5,9	16,0	RM MV700+
Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia

Perfil Muy Alto (RVH)

Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia
130	4,0	8,2	RVH MV130+
160	4,4	8,7	RVH MV160+
190	4,6	9,2	RVH MV190+
220	4,9	9,6	RVH MV220+
250	5,3	10,0	RVH MV250+
280	5,4	10,3	RVH MV280+
310	5,7	10,6	RVH MV310+
340	5,9	10,9	RVH MV340+
370	6,0	11,2	RVH MV370+
400	6,3	11,5	RVH MV400+
450	6,6	11,9	RVH MV450+
500	6,8	12,3	RVH MV500+
600	7,2	12,9	RVH MV600+
700	7,7	13,5	RVH MV700+
800	8,1	14,1	RVH MV800+
900	8,2	15	RVH MV900+
Volumen (cc)	Proyección (cm)	Diámetro (cm)	Referencia texturación intermedia